


ST.040
Selezione, orientamento e
carico dei due O'RINGS
per l'asta da 1 ½" e 2"

ST.050
Verifica dell'assemblaggio
con sistema di visione e
scarico automatico
con separazione dello scarto



ST.010
Selezione, orientamento e carico
dell'ASTA

ST.030
Selezione, orientamento e
carico dei due O'RINGS
per l'asta da 1" e 1 ¼"

ST.020
Selezione, orientamento e
carico dei due O'RINGS
per l'asta da ½" e ¾"

TAVOLA ROTANTE AUTOMATICA DI ASSEMBLAGGIO ASTE PER VALVOLE A SFERA DA ½", ¾", 1", 1¼", 1½" E 2"